

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1216/06 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 1216/06 mm kod ISO uchwytu: AH1216M SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 18 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	48 mm
kod ISO uchwytu	AH1216M SCLCR/L06
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	50 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
szerokość szyjki	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm

