

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W80: 24-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236607 24-010
GTIN	4047109181052
Klasa artykułu	24R

**Opis****wskazówka:**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 080308-01

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,13 mm/obr,

**Opis techniczny**

Nazwa	24-010
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080308-01
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne)
Materiał ostrza &nbsp;	HM

