

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	40 mm
kod ISO uchwyty	A32S SCLCR/L12
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
wkręt płytki podporowej	269013 5
śruby mocujące	269028 20
płytki podporowa	269005 6
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	31 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 6

269005 6

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500