

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 40/12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/12 mm kod ISO uchwytu: A40T SCLCR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	40 mm
kod ISO uchwytu	A40T SCLCR/L12
Przesunięcie osi L_3	27 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
wkręt płytki podporowej	269013 5
Długość wysięgu L_1	160 mm
płytki podporowa	269005 6
śruby mocujące	269028 20
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	49 mm
wielk. płytki	12 mm
\emptyset chwytu	40 mm
długość całkowita L	300 mm

wysokość mocowania L ₂	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269030
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269430
Śruby do płytki podporowej	269210
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5
płytki podporowa Typ 6	269005 6
śruby mocujące Typ 20	269028 20