

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/15 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/15 mm kod ISO uchwytu: A40T PDUNR/L15

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN.. 1506..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
kod ISO uchwytu	A40T PDUNR/L15
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
śrubado dźwigni	259018 7
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
wielk. płytki	15 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 8
Długość wysięgu $L_1$	160 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
płytko podporowa	259031 28

Ø chwytu	40 mm
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Dźwigienka	259020
płytką podporowa	259270
Wkręt do dźwigienki	259120
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytką podporowa Typ 28	259031 28