

**HOLEX®****Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, typ: SET06****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Klasa artykułu	29W

**Opis****w dostawie::**

W pudełku z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwyty: A0810J SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A0608H SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A1012K SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A1216M SCLCR/L06

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 11 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
kod ISO uchwytu	A0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A0608H SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A1012K SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A1216M SCLCR/L06
długość główki	27 mm
długość główki	42 mm
długość główki	33 mm
długość główki	22 mm
szerokość szyjki	8 mm
szerokość szyjki	12 mm
szerokość szyjki	10 mm
szerokość szyjki	6 mm
szerokość szyjki	8 mm
szerokość szyjki	10 mm
szerokość szyjki	12 mm
przesunięcie osi	9 mm
przesunięcie osi	4 mm
przesunięcie osi	6 mm
przesunięcie osi	7 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269413
długość całkowita	100 mm
długość całkowita	110 mm
długość całkowita	125 mm

długość całkowita	150 mm
wysokość mocowania H	11 mm
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	9 mm
wysokość mocowania H	7 mm
wysokość mocowania H	7 mm
wysokość mocowania H	9 mm
wysokość mocowania H	11 mm
wysokość mocowania H	15 mm
długość wsięgu cofniętych uchwytów	22 mm
długość wsięgu cofniętych uchwytów	27 mm
długość wsięgu cofniętych uchwytów	33 mm
długość wsięgu cofniętych uchwytów	42 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
--	--------