

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/06 mm kod ISO uchwytu: A08H SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 10 mm

Przesunięcie osi L_3 : 6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 5
Długość wysięgu L_1	35 mm
kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	10 mm
\varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269410
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 5	269028 5