

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20Q PDUNR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN.. 1104..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 10
kod ISO uchwytu	A20Q PDUNR/L11
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Przesunięcie osi L_3	16 mm
wielk. płytki	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1104..
Długość wysięgu L_1	80 mm
śrubado dźwigni	259018 12
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259160
Dźwigienka	259040
Dźwigienka Typ 10	259015 10
Wkręt do dźwigienki Typ 12	259018 12