

**HOLEX®**
**Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, typ: SET09**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Klasa artykułu	29W

**Opis**
**w dostawie::**

W kufrze z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwyty: A20R SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: A16Q SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: A25R SCLCR/L09

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 20 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm

**Opis techniczny**

przesunięcie osi	10,7 mm
przesunięcie osi	10,5 mm
przesunięcie osi	14,5 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 09T3..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	20 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	25 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	28 mm
śruby mocujące	269420
kod ISO uchwyty	A20R SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	A16Q SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	A25R SCLCR/L09
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	180 mm
długość całkowita	180 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	18 mm
wysokość mocowania H	23 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
--	--------