

HOLEX®**Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, typ: SET06****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Klasa artykułu	29W

Opis**w dostawie::**

W pudełku z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwyty: A0810J SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A0608H SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A1216M SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: A1012K SCLCR/L06

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 8 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
szerokość szyjki	6 mm
szerokość szyjki	8 mm

szerokość szyjki	10 mm
szerokość szyjki	12 mm
śruby mocujące	269413
kod ISO uchwytu	A0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A0608H SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A1216M SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	A1012K SCLCR/L06
przesunięcie osi	9 mm
przesunięcie osi	4 mm
przesunięcie osi	6 mm
przesunięcie osi	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	16 mm
długość całkowita	100 mm
długość całkowita	110 mm
długość całkowita	125 mm
długość całkowita	150 mm
wysokość mocowania H	7 mm
wysokość mocowania H	9 mm
wysokość mocowania H	11 mm
wysokość mocowania H	15 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	22 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	27 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	33 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	42 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
--	--------