


**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 10/06 mm kod ISO uchwytu: A10K SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	40 mm
kod ISO uchwytu	A10K SCLCR/L06
wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 22
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22