



Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 7,4-10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341760 7,4-10
GTIN	8436004857098
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

- Samozaciskowy, bezkluczowy uchwyt wiertarski o dużych siłach mocowania.
- Bardzo ergonomiczny, przyjazny dla użytkownika.
- Optymalne rozwiązanie dla branży medycznej dzięki odporności na działanie autoklawu.
- Wykonany ze stali o wyjątkowej odporności na korozję.
- Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa dzięki certyfikacji według ISO 13485.
- Otwór przelotowy umożliwia bezpieczne stosowanie wiertel, rozwiertaków, trzpieni i innych narzędzi.

Zastosowanie:

Do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym i produkcji napojów, medycznym, lotniczym.

Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	66 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	59 mm
zakres mocowania	0,3 - 7,4 mm
adapter	B10 cal
Ø zewnętrzna	32 mm
masa	0,218 kg
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

