

HOLEX®
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, typ: SET09

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Klasa artykułu	29W

Opis
w dostawie::

W kufrze z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwyty: A25R SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: A20R SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: A16Q SCLCR/L09

pasująca wymienna płytką skrawającą: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 09T3..
kod ISO uchwyty	A25R SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	A20R SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	A16Q SCLCR/L09

przesunięcie osi	10,7 mm
przesunięcie osi	10,5 mm
przesunięcie osi	14,5 mm
śruby mocujące	269420
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	28 mm
długość całkowita	180 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	18 mm
wysokość mocowania H	23 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
--	--------