

**Garant****Wytaczaki, lewe, Ø d: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273811 25
GTIN	4045197500045
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.**
- **W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.**
- **Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.**

**Pasuje do :**

uchwytów płytek skrawających nr 273813; 273816; 273818; 273827.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 15 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 38 mm

długość całkowita L: 213 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	15 mm
długość główki L <sub>1</sub>	38 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6 Nm)
długość całkowita L	213 mm

Ø d	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9