

Garant

Uchwyty zaciskowe odsadzone – zewnętrzne 90°, prawe, szerokość chwytu b: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273805 16
GTIN	4045197499967
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.**
- **W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.**
- **Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.**

Pasuje do :

uchwytów płytek skrawających nr 273821; 273823; 273825; 273829.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.

długość główki L₁: 20,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

L₂: 29 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Opis techniczny

L ₂	29 mm
długość główki L ₁	20,5 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6 Nm)

szerokość chwytu b	16 mm
długość całkowita L	110 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9