

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 25/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 25/6
GTIN	4045197640529
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	9,5 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
Przesunięcie osi L_3	19 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	32 mm
długość całkowita L	250 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500