

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 50/S4 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki z HSS 50/S4 mm kod ISO uchwytu: AH06X SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 6,92 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 3,5 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 10
wielk. płytki	S4 mm
kod ISO uchwytu	AH06X SCLDR/LS4
Miejsce połączenia / podziału	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	3,5 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	75 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	6,92 mm
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
wysokość mocowania $L_2$	5,54 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10