

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/S4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z HSS 66/S4 mm kod ISO uchwytu: AH08H SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,05 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 4,5 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	8 mm
kod ISO uchwytu	AH08H SCLDR/LS4
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100 mm
Długość wysięgu L_1	66 mm
wielk. płytki	S4 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,05 mm
śruby mocujące	269028 10
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	4,5 mm
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10