

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 50/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	AH06X SCLDR/LS4
wielk. płytki	4 mm
Przesunięcie osi L ₃	3,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	6,92 mm
śruby mocujące	269028 10
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
długość całkowita L	75 mm
wysokość mocowania L ₂	5,54 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D _s	6 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200