

Garant**WCHX 130508, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Klasa artykułu	21K

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 26.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 26 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

Opis techniczny

typ	ALU
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	300 - 600 m/min
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	K
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	180 m/min
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 130508
liczba wymian/ostrzy	3
pasuje do Ø narzędzia D _c	26 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia