

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 46/S4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z HSS 46/S4 mm kod ISO uchwytu: AH05X SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 5 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,78 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 3 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	46 mm
śruby mocujące	269028 10
Miejsce połączenia / podziału	5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,78 mm
kod ISO uchwytu	AH05X SCLDR/LS4
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	65 mm
wielk. płytki	S4 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
wysokość mocowania L_2	4,6 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
śruby mocujące Typ 10	269028 10