

duMONT**Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 5B1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290405 5B1
GTIN	662600444044
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

w dostawie::

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBK PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

 ; HSS

długość przepychania: 172 mm

Szerokość rowków wpustowych: 5 mm

Głębokość rowków wpustowych: 2,3 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 12 - 17 mm

długość przepychania w stali: 8 - 42 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 850 kg

Opis techniczny

do Ø otworów wg DIN 6885	12 - 17 mm
długość przepychania w stali	8 - 42 mm
Szerokość rowków wpustowych	5 mm
Głębokość rowków wpustowych	2,3 mm
szerokość grzbietu	6,46 mm
długość przepychania	172 mm
ilość przejść	2
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	850 kg
Materiał ostrza 	HSS
Rodzaj produktu	Przepychacz

Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 – 407 Typ 5B1	290410 5B1
Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9 Typ 4-8	290400 4-8