

duMONT**Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, typ: 4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290400 4-8
GTIN	662600444983
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

Asortyment przepychaczy **HSS** nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ B1:

12; 14; 15; 16;

Typ C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

wskazówka:

- tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
- zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
- PRASY DO OBRÓBK PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).

Materiał ostrza

 : HSS

Opis techniczny

Materiał ostrza

 :

HSS

