

duMONT**Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 10D1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290405 10D1
GTIN	662600444082
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

w dostawie::

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

 ; HSS

długość przepychania: 353 mm

Szerokość rowków wpustowych: 10 mm

Głębokość rowków wpustowych: 3,3 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 30 - 38 mm

długość przepychania w stali: 25 - 150 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 2950 kg

Opis techniczny

ilość przejść	3
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	2950 kg
długość przepychania w stali	25 - 150 mm
długość przepychania	353 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	30 - 38 mm
Głębokość rowków wpustowych	3,3 mm
Szerokość rowków wpustowych	10 mm
szerokość grzbietu	14,39 mm
Materiał ostrza 	HSS
Rodzaj produktu	Przepychacz

Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 – 407 Typ 10-12D1	290410 10-12D1
Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9 Typ 10-14	290400 10-14