

duMONT**Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, typ: 10-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290400 10-14
GTIN	662600444990
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

Asortyment przepychaczy **HSS** nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 10D1; 12D1; 14D1

po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

wskazówka:

- tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
- zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
- PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).

Materiał ostrza

 ; HSS

Opis techniczny

Materiał ostrza

 ;

HSS

