

Garant
MicroClamp walcowe, L = 100, Typ: 0,2-3

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Klasa artykułu	31H

Opis
Wykonanie:

- prawo- i lewobieżne
- bicie $\leq 0,005$ mm
- przenoszony moment obrotowy 7 Nm
- dopuszczalna prędkość obrotowa 60000 1/min
- obsługa z boku
- dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.
- zakres mocowania 0,2-3,4 mm.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym.

Strategia skrawania: HSC

tolerancje chwytu: h6

Ø chwytu d: 16 mm

zakres mocowania Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø zewn. D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

klucz zamienny: 627425 2

Opis techniczny

Ø D ₂	12 mm
klucz zamienny	627425 2
zakres mocowania Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø chwytu d	16 mm
Ø zewn. D	19 mm

tolerancje chwytu	h6
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Mikro uchwyty wiertarskie