

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 65/S5 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki z HSS 65/S5 mm kod ISO uchwytu: AH0712H SGLPR/LS5

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: GPCT S5010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 9,15 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 5,60 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	65 mm
szerokość szyjki	7 mm
śruby mocujące	269028 6
wielk. płytki	S5 mm
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	5,60 mm
odcinek swobodny	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
kod ISO uchwytu	AH0712H SGLPR/LS5
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,15 mm
Długość całkowita $L$ cofniętych uchwytów	100 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	25 mm

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11,15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6