

**Garant****Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 75/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki z VHM 75/07 mm kod ISO uchwytu: E06J STLDR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TDAT 07010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 7,06 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 3,71 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 12
kod ISO uchwytu	E06J STLDR/L07
Długość całkowita $L$ cofniętych uchwytów	110 mm
Miejsce połączenia / podziału	6 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TDAT 07010.
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	3,71 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	7,06 mm
Długość wysięgu $L_1$	75 mm
wysokość mocowania $L_2$	5,54 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269418
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 12	269028 12