

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/S5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z HSS 66/S5 mm kod ISO uchwytu: AH0812H SGLPR/LS5

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: GPCT S5010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 10,72 mm

Przesunięcie osi cofniętych uchwytów: 6,40 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	10,72 mm
śruby mocujące	269028 6
szerokość szyjki	8 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	6,40 mm
Długość wysięgu L_1	66 mm
wielk. płytki	S5 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
odcinek swobodny	32 mm
kod ISO uchwytu	AH0812H SGLPR/LS5
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100 mm

wysokość mocowania L ₂	11,15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6