

Garant**Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z VHM 85/07 mm kod ISO uchwytu: E08K STLDR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TDAT 07010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,14 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 4,80 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	125 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	4,80 mm
kod ISO uchwytu	E08K STLDR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,14 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
śruby mocujące	269028 12
Długość wysięgu L_1	85 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TDAT 07010.
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269418
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 12	269028 12