

Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 25C1 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 25C1
GTIN	2050001096357
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

bez kołnierza.

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dół tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Ø tulei	25 mm
długość	64 mm
szerokość rowka	9,63 mm
Rodzaj produktu	Przepychacz

