

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 65/S5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z HSS 65/S5 mm kod ISO uchwytu: AH0712H SGLPR/LS5

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: GPCT S5010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,15 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 5,60 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	65 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	5,60 mm
odcinek swobodny	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,15 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	25 mm
kod ISO uchwytu	AH0712H SGLPR/LS5
pasująca wymienna płytko skrawająca	GPCT S5010.
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
śruby mocujące	269028 6
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100 mm
wielk. płytki	S5 mm
szerokość szyjki	7 mm

wysokość mocowania L ₂	11,15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6