

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z HSS 66/07 mm kod ISO uchwytu: AH08H STLDR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TDAT 07010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,14 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 4,80 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	TDAT 07010.
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
wielk. płytki	7 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100 mm
Długość wysięgu L_1	66 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,14 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	4,80 mm
kod ISO uchwytu	AH08H STLDR/L07
śruby mocujące	269028 12
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269418
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 12	269028 12