



Wytaczaki spiczaste, zbliżone do DIN 4954, HSS E, Ø chwytu: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	296400 16
GTIN	4069515024716
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Opis techniczny

do otworów o Ø powyżej	30 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita	220 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj produktu	Nóż tokarski