

**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką JOKER 6007, bardzo długi, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614865 13
GTIN	4013288233349
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Strona oczkowa z gładką, mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) o szczególnie małym kącie ponownego chwytu wynoszącym 4,5°. Strona szczęk z podwójnym profilem sześciokątnym i wymienną, hartowaną płytą z metalu służy do przytrzymywania i pełni funkcję ogranicznika krańcowego, zapobiega ześlizgiwaniu się i umożliwia niewielki kąt cofania.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

Opis techniczny

Ø pierścienia D	26 mm
szerokość szczęk b	29,4 mm
rozwartości kluczy	metryczne
rozwartość klucza	13 mm
wysokość pierścienia h ₂	8,6 mm
długość klucza L	245 mm
wysokość szczęk h ₁	8 mm
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni

Karta danych

materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowa chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	tak
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	tak
Rodzaj produktu	Klucz do śrub