

Garant

**Korpus wytaczaka GARANT Master Mute, system PSC z tłumieniem drgań,
PSC 32, Ø chwytu / długość użytkowa L1: 16/64mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265061 16/64
GTIN	4069515026413
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

Pasuje do:

Głowice do wytaczaków GARANT Master Mute nr 265100–265377.

wskazówka:

Długość użytkowa zwiększa się o długość L odpowiedniej głowicy do wytaczaków. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Ø chwytu	16 mm
wymiar A długości wysięgu	99 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 1
Długość użyteczna L ₁	64 mm
Seria	Master Mute
liczba kanałów chłodzących	3
adapter	PSC 32
Drgania	stłumione
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków