



Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: GLL12V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468490 GLL12V
GTIN	4053423303292
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Dzięki wzmocnionej gumą obudowie i klasie ochrony IP65 lasery nadają się do trudnych warunków na placu budowy i zapewniają trwałość. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 professional z bardzo silnymi magnesami. Podwójne zasilanie umożliwia bezproblemowe przełączanie między akumulatorami litowo-jonowymi i bateriami alkalicznymi, eliminując przestoje.

Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy 12 V, ładowarka do szybkiego ładowania, uchwyt uniwersalny LB 10, mocowanie sufitowe, tablica celownicza, torba i L-Boxx.

Opis techniczny

Karta danych

długość	162 mm
wysokość	139 mm
Kolor lasera	zielone
zakres niwelowania	±4 stopni
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 65
Seria	GLL
złącze	Interfejs Bluetooth®
Napięcie akumulatorów	12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
gwint do statywu	1/4 cal
gwint do statywu	5/8 cal
zasięg z odbiornikiem	100 m
granica błędu	±0,3 mm/m
Opakowanie	Walizka transportowa
klasa lasera	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasięg	30 m
szerokość	89 mm
masa	960 g
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy