

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/S5 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki HM 85/S5 mm kod ISO uchwytu: E08K SGLPR/LS5

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: GPCT S5010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 10,72 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 6,40 mm

**Opis techniczny**

Długość całkowita $L$ cofniętych uchwytów	125 mm
kod ISO uchwytu	E08K SGLPR/LS5
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	6,40 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	10,72 mm
Długość wysięgu $L_1$	85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
wielk. płytki	S5 mm
śruby mocujące	269028 6
wysokość mocowania $L_2$	7,49 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6