

**Garant****Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 60/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki z VHM 60/S4 mm kod ISO uchwyty: E04G SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 4 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 97 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CDCT S4010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 4,57 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 2,5 mm

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	E04G SCLDR/LS4
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	4,57 mm
śruby mocujące	269028 10
Długość wysięgu $L_1$	60 mm
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	2,5 mm
wielk. płytki	S4 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	90 mm
Miejsce połączenia / podziału	4 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
wysokość mocowania $L_2$	3,58 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	97 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10