

Garant
Wytaczaki HM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki HM 85/06 mm kod ISO uchwytu: E10K SGLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: GCCT 06020.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13,54 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 8,15 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13,54 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	8,15 mm
śruby mocujące	269028 11
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	GCCT 06020.
kod ISO uchwytu	E10K SGLCR/L06
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
wielk. płytki	6 mm
Długość wysięgu L_1	85 mm
wysokość mocowania L_2	9,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269417
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
śruby mocujące Typ 11	269028 11