

Garant**Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 65/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z VHM 65/S4 mm kod ISO uchwytu: E05H SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 5 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,94 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 3 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 10
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100 mm
wielk. płytki	S4 mm
Miejsce połączenia / podziału	5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	3 mm
Długość wysięgu L_1	65 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,94 mm
kod ISO uchwytu	E05H SCLDR/LS4
wysokość mocowania L_2	4,6 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10