

Garant**Wytaczaki z VHM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 75/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki z VHM 75/07 mm kod ISO uchwytu: E06J STLDR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TDAT 07010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 7,06 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 3,71 mm

Opis techniczny

Długość całkowita L cofniętych uchwytów	110 mm
śruby mocujące	269028 12
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	3,71 mm
Miejsce połączenia / podziału	6 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TDAT 07010.
Długość wysięgu L_1	75 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	E06J STLDR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	7,06 mm
wysokość mocowania L_2	5,54 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269418
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 12	269028 12