

**Garant****Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 75/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki z VHM 75/S4 mm kod ISO uchwyty: E06J SCLDR/LS4

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: CDCT S4010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 6,91 mm

Przesunięcie osi  $L_3$  cofniętych uchwytów: 3,5 mm

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	E06J SCLDR/LS4
Miejsce połączenia / podziału	6 mm
Długość wysięgu $L_1$	75 mm
Przesunięcie osi $L_3$ cofniętych uchwytów	3,5 mm
śruby mocujące	269028 10
Długość całkowita $L$ cofniętych uchwytów	110 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CDCT S4010.
wielk. płytki	S4 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	6,91 mm
wysokość mocowania $L_2$	5,54 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269416
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10