

Garant
Wytaczaki HM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 75/S5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki HM 75/S5 mm kod ISO uchwytu: E06J SGLPR/LS5

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytką skrawająca: GPCT S5010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,15 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 5,60 mm

Opis techniczny

Długość całkowita L cofniętych uchwytów	110 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	GPCT S5010.
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	5,60 mm
Miejsce połączenia / podziału	6 mm
wielk. płytki	S5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,15 mm
Długość wysięgu L_1	75 mm
kod ISO uchwytu	E06J SGLPR/LS5
śruby mocujące	269028 6
wysokość mocowania L_2	5,54 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 6	269028 6