

**duMONT****Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, tolerancja JS9, typ: 3A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290420 3A
GTIN	662600555108
Klasa artykułu	29J

**Opis****Wykonanie:**

**Wielk. od 4B1 do 8C1 dodatkowo ze sfazowaniem krawędzi 45°.**

Do jednoczesnego usuwania zadziorów z krawędzi rowków.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania w jednym przejściu rowków wpustowych wg DIN 6885. Po wykonaniu 1/3 i 2/3 przejścia cofnąć na krótko – przepychacz naprowadza się samoczynnie.

**wskazówka:**

- **Do rozm. 2A zastosować nr 290405 2A.**
- **Pasowania P9 i H9 dostępne na zapytanie.**

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

długość przepychania: 197 mm

Szerokość rowków wpustowych: 3 mm

Głębokość rowków wpustowych: 1,4 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 8 - 10 mm

długość przepychania w stali: 6 - 25 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 400 kg

**Opis techniczny**

Szerokość rowków wpustowych	3 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	8 - 10 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	400 kg
długość przepychania	197 mm
Głębokość rowków wpustowych	1,4 mm
długość przepychania w stali	6 - 25 mm
szerokość grzbietu	3,25 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS