

Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 40D1mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 40D1
GTIN	2050001096401
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

bez kołnierza.

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dół tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Ø tulei	40 mm
szerokość rowka	14,39 mm
długość	100 mm
Rodzaj produktu	Przepychacz

