

duMONT**Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, tolerancja JS9, typ: 4B1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 290420 4B1 |
| GTIN | 662600555115 |
| Klasa artykułu | 29J |

Opis**Wykonanie:**

Wielk. od 4B1 do 8C1 dodatkowo ze sfazowaniem krawędzi 45°.

Do jednoczesnego usuwania zadziorów z krawędzi rowków.

Zastosowanie:

Do wykonywania w jednym przejściu rowków wpustowych wg DIN 6885. Po wykonaniu 1/3 i 2/3 przejścia cofnąć na krótko – przepychacz naprowadza się samoczynnie.

wskazówka:

- **Do rozm. 2A zastosować nr 290405 2A.**
- **Pasowania P9 i H9 dostępne na zapytanie.**

Materiał ostrza

 : HSS

długość przepychania: 273 mm

Szerokość rowków wpustowych: 4 mm

Głębokość rowków wpustowych: 1,8 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 11 - 12 mm

długość przepychania w stali: 8 - 40 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 450 kg

Opis techniczny

| | |
|---|------------|
| długość przepychania | 273 mm |
| Głębokość rowków wpustowych | 1,8 mm |
| wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 450 kg |
| długość przepychania w stali | 8 - 40 mm |
| szerokość grzbietu | 6,46 mm |
| do Ø otworów wg DIN 6885 | 11 - 12 mm |
| Szerokość rowków wpustowych | 4 mm |
| Materiał ostrza | HSS |