

**Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 22C1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 22C1
GTIN	2050001096333
Klasa artykułu	29J

**Opis****Wykonanie:**

bez kołnierza.

**Zastosowanie:**

**Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.**

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dół tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

**Opis techniczny**

Ø tulei	22 mm
szerokość rowka	9,63 mm
długość	64 mm
Rodzaj produktu	Przepychacz

