



Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, z kanalikiem doprow. chłodziwo, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka i z kanałami doprowadzającymi chłodziwo (bez możliwości zamknięcia).

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane

Ø D₂: 19 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	19 mm
ø chwytu d	25 mm
Ø otworu D ₁	8 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane

