

Garant

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości, z kanalikiem doprow. chłodziwo, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302414 25/10
GTIN	
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka i z kanałami doprowadzającymi chłodziwo (bez możliwości zamknięcia).

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Opis techniczny

Ø D ₂	20 mm
Ø chwytu d	25 mm
Ø otworu D ₁	10 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Rodzaj produktu	przedłużka

